



FARMA Y COSMÉTICA
PHARMA AND COSMETICS
PHARMA ET COSMÉTIQUES



Estudis Electro-Mecànics, S.L.
 Pau Vila i Dinarés, 4-10
 08192 Sant Quirze del Vallès, Barcelona, Spain
 T. +34 93 720 85 40 F. +34 93 720 85 25
 comercial@e2m.es

VISITA NUESTRA WEB



www.e2m.es

INSPECCIÓN
 ORIENTACIÓN
 RECHAZO

INSPECTION
 ORIENTATION
 REJECTION

INSPECTION
 ORIENTATION
 REJETANT

FARMA Y COSMÉTICA

PHARMA AND COSMETICS

PHARMA ET COSMÉTIQUES



VISIOCAP INSPECTION

Inspección en línea para la detección del mínimo defecto del taponado.
Cap inspection inline
Contrôle de bouchon sur ligne.

SPEED 72.000 UPH GAP 1 · Ø



MULTISTEP REJECTION

Sistema de desvío o de rechazo estable para botellas y recipientes.
Stable diversion or rejection system for bottles and containers.
Système de division ou de rejet stable pour les bouteilles et les conteneurs.

SPEED 72.000 UPH GAP < 1/2 · Ø

CONTOURVISION MICRO 360° INSPECTION

Control de etiquetas sobre envases pequeños no orientados.
Control of labels on small non-oriented containers.
Contrôle des étiquettes sur les petits conteneurs non orientés.

SPEED 72.000 UPH GAP 1 · Ø



VISIOAGGREGATION ORIENTATION

Sistema de agregación.
Aggregation system.
Système d'agrégation.

SPEED 18.000 UPH GAP 0

VERIFITEXT INSPECTION

Inspección de los códigos marcados en caja y otros envases.
Inspection of codes marked on box and other packaging.
Inspection des codes marqués sur la boîte et autres emballages.

SPEED >65.000 UPH GAP 1/3 · Ø



VISIOLABEL INSPECTION


Inspector de etiquetas fuera de la etiquetadora para envases orientados.
Label inspector outside the labeller for oriented containers.
Inspecteur d'étiquettes en dehors de l'étiqueteuse pour les contenants orientés.

SPEED 72.000 UPH GAP 1 · Ø

TURN NOT TURN ORIENTATION

Orientador en línea para todo tipo de envases no circulares.
Online orientation system for all types of non-circular containers.
Orienteur en ligne pour tous types de conteneurs non circulaires.

SPEED 50.000 UPH GAP 1/2 · Ø ACCURACY ±2°



VISIOTRACE TE INSPECTION

Solución completa de serialización para las necesidades de Track & Trace.
Complete serialization solution for Track & Trace needs.
Solution complète de sérialisation pour les besoins de Track & Trace.

SPEED >50.000 UPH GAP 1 · Ø



VISIOLEVEL/ INSPECTLEVEL RF INSPECTION

Inspección de nivel y tapón en botellas transparentes/ opacas.
Level and cap inspection for transparent/ opaque bottles.
Contrôle de niveau et bouchon dans des bouteilles transparentes/ opaques.

SPEED 60.000 UPH GAP ±0

